

Garant**Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302038 32
GTIN	4045197602473
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M16×1
Gewicht	1,7 kg
Ø D ₂	63 mm
Geschikte reduceerhuls	302180; 302175
L ₂	25,5 mm

Nuttige lengte L_1	61,5 mm
Afkoppellengte A-maat	80,5 mm
Span- \emptyset D_1	32 mm
Buiten- \emptyset D	70 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min^{-1}
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 3 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span- \emptyset D1 16 mm	302180 16
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span- \emptyset D1 12 mm	302175 12
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span- \emptyset D1 18 mm	302180 18
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span- \emptyset D1 8 mm	302175 8
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span- \emptyset D1 12 mm	302180 12
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span- \emptyset D1 6 mm	302180 6
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40

Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302175 6
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 14 mm	302180 14
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 10 mm	302175 10
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 14 mm	302175 14
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 20 mm	302180 20
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadaafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302180 8
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 20 mm	302175 20
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 10 mm	302180 10
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 25 mm	302175 25
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 25 mm	302180 25
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 16 mm	302175 16
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 18 mm	302175 18