

Garant**Steekdraaiplaat rechte snijkant, CBN825, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273740 4
GTIN	4045197498816
Artikelklasse	21H

Technische beschrijving

Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Steekbreedte w	4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CBN
Hoofdtoepassing	H
Snedecndities	continu
Soort	CBN825
Hoekradius R	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt	100 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	100 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	100 m/min	H
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
droog	geschikt		