

Garant**Steekdraaiplaat rechte snijkant, CBN825, Steekbreedte w: 5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273740 5 |
| GTIN | 4045197542472 |
| Artikelklasse | 21H |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Steekbreedte w | 5 mm |
| Tolerantie steekbreedte w | $\pm 0,03$ mm |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | CBN |
| Hoofdtoepassing | H |
| Snedecndities | continu |
| Soort | CBN825 |
| Hoekradius R | 0,2 mm |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 |
| Wisselplaatprofiel | neutraal |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 55 HRC | geschikt | 100 m/min | H |
| Staal < 60 HRC | geschikt | 100 m/min | H |
| Staal < 67 HRC | geschikt | 100 m/min | H |
| Continu | geschikt | | |
| Onregelmatig | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |