

Garant**Steekdraaiplaat volradius, PKD, Steekbreedte w: 2mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273749 2 |
| GTIN | 4045197643643 |
| Artikelklasse | 21L |

Omschrijving

Uitvoering:
Met gelaserde spaanbreker voor optimale spaanvorming.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Tolerantie steekbreedte w | $\pm 0,03$ mm |
| Steekbreedte w | 2 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | PKD |
| Hoofdtoepassing | N |
| Snedecondities | continu |
| Soort | PKD |
| Aantal wisselingen/snijanten | 1 |
| Wisselplaatprofiel | neutraal |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 650 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 650 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 650 m/min | N |
| CuZn | geschikt | 550 m/min | N |
| Grafiet, GFK, CFK | geschikt | 400 m/min | N |
| Continu | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |