



Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-Ø D1: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302045 12
GTIN	4045197146113
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M10×1
Geschikte reduceerhuls	302140; 302135
Ø D ₂	32 mm
L ₂	31,5 mm
Span-Ø D ₁	12 mm

Gewicht	1,3 kg
Afkoppellengte A-maat	80,5 mm
Nuttige lengte L ₁	61,5 mm
Buiten-Ø D	49,5 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

AantreiboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302135 8
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302140 8
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 5 mm	302140 5
AantreiboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantreibout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
AantreiboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantreibout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm	302135 3

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302135 6
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 3 mm	302140 3
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302140 6
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm	302135 4
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm	302135 5
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Spanschroef voor HD-houder Geschikt voor SK 40	309903 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 4 mm	302140 4
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40