

**Garant****Steekdraaiplaat Nabewerken, HB7010, Steekbreedte w: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273723 3
GTIN	4045197502896
Artikelklasse	21J

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	3 mm
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	K
Snedecondities	continu
Soort	HB7010
Hoekradius R	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	230 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	190 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		