

Garant**Steekdraaiplaat rechte snijkant, PKD, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273743 4
GTIN	4045197498700
Artikelklasse	21L

Omschrijving

Uitvoering:
Met gelaserde spaanbreker voor optimale spaanvorming.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	4 mm
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	PKD
Hoofdtoepassing	N
Snedeccondities	continu
Soort	PKD
Hoekradius R	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	650 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	650 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	650 m/min	N
CuZn	geschikt	550 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	geschikt	400 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		