

**Hydrohouder lang, slank, vorm ADB, SK 40, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302085 8
GTIN	4045197146151
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Technische beschrijving

Ø D ₂	28 mm
L ₂	30 mm
Schroefdraad M	M6
Nuttige lengte L ₁	91 mm
Afkoppellengte A-maat	110 mm
Gewicht	1,3 kg

Span-Ø D ₁	8 mm
Buiten-Ø D	49,5 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
	308802 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40

308700 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308615 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308801 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

Spanschroef voor HD-houder Geschikt voor SK 40

309903 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40