



HPH-spanhouder, SK 40, Span-Ø D1: 10 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302190 10
GTIN	2050001671226
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie. Met Balluff-chip-boring. Geschikt voor MMS.

Hydrodehn-spanhouder, uitvoering **HPH** (High Performance Holder).

Voordeel:

- **Zeer hoge draaimomenten kunnen worden overgebracht, daardoor proceszekerheid.**
- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.**

Toepassing:

- **Met name in de zware verspaning bij het frezen.**
- **Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.**

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806.

AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Verspaningsstrategie: HPC

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

L₁: 61 mm

Technische beschrijving

L ₁	61 mm
----------------	-------

Span-Ø D ₁	10 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 SK	308820 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40 SK	308810 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 SK	308812 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 SK	308830 40