



HPH-spanhouder, SK 40, Span-Ø D1: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302190 12
GTIN	2050001671127
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie. Met Balluff-chip-boring. Geschikt voor MMS.

Hydrodehn-spanhouder, uitvoering **HPH** (High Performance Holder).

Voordeel:

- **Zeer hoge draaimomenten kunnen worden overgebracht, daardoor proceszekerheid.**
- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.**

Toepassing:

- **Met name in de zware verspaning bij het frezen.**
- **Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.**

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806.

AB-spansleutels nr. 308820 – 308835. Tussenbussen nr. 302135 – 302180.

Verspaningsstrategie: HPC

Afkoppellengte A-maat: 85 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

L₁: 66 mm

Technische beschrijving

L ₁	66 mm
----------------	-------

Span-Ø D ₁	12 mm
Afkoppellengte A-maat	85 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 8 mm	302135 8
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 5 mm	302135 5

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 4 mm	302140 4
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 3 mm	302140 3
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 8 mm	302140 8
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 6 mm	302140 6
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 3 mm	302135 3
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 5 mm	302140 5
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 4 mm	302135 4
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 6 mm	302135 6
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40