

**Garant****Krimhouder met koelkanaalboringen, SK 40 ultrakort, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302230 25
GTIN	4045197467690
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Ultrakorte uitvoering**, voor meer stabiliteit en trillingsstijfheid.

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

Daardoor betere gereedschapsstandtijden en oppervlaktekwaliteit. Zonder lengteverstellingsschroef.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Opmerking:**

Geen lengte-instelling mogelijk.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	45 mm
------------------	-------

Span-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Afkoppellengte A-maat	75 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Opname	SK 40 ultrakort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantreiboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Speciale aantreibout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Spansleutel voor aantreibouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantreibout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantreibout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
	308820 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M