



Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 50, Span-Ø D1: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302052 12
GTIN	2050001653215
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

Technische beschrijving

Gewicht	3,3 kg
Ø D ₂	32 mm
Nuttige lengte L ₁	61,5 mm
L ₂	40 mm
Afkoppellengte A-maat	80,5 mm

Schroefdraad M	M10×1
Span-Ø D ₁	12 mm
Geschikte reduceerhuls	302140; 302135
Buiten-Ø D	49,5 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 4 mm	302140 4
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302140 8
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 5 mm	302140 5

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm	302135 4
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm	302135 3
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302135 6
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302135 8
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302140 6
Speciale aantrekbout zonder binnendraadaafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 3 mm	302140 3
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm	302135 5
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50