



## Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 50, Span-Ø D1: 16mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 302052 16     |
| GTIN          | 2050001653222 |
| Artikelklasse | 33W           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Rondloop  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

#### Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

#### Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

### Technische beschrijving

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Gewicht               | 3,3 kg  |
| Ø D <sub>2</sub>      | 38 mm   |
| Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm |
| L <sub>2</sub>        | 45 mm   |
| Span-Ø D <sub>1</sub> | 16 mm   |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Nuttige lengte L <sub>1</sub>      | 61,5 mm                           |
| Schroefdraad M                     | M12×1                             |
| Buiten-Ø D                         | 49,5 mm                           |
| Verstelafstand V                   | 10 mm                             |
| Opname                             | SK 50                             |
| Opnamenorm                         | ISO 7388-1                        |
| Vorm                               | ADB                               |
| Inwendige koeling                  | ja, met max. 80 bar               |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 µm                            |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Producttype                        | Hydrohouder                       |

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50  | 308605 50 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50   | 308600 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50  | 308795 50 |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 | 308820 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50  | 308760 50 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50                               | 308615 50 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50  | 308785 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50  | 308790 50 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50                      | 308720 50 |
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50   | 308640 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50  | 308620 50 |
|  | 308740 50 |

Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 50

|  |           |
|--|-----------|
| Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50               | 308650 50 |
| Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50                   | 308765 50 |
| Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 50                       | 308660 50 |
| Spansleutel voor aantreboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50 | 308830 50 |
| Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50               | 308610 50 |