



## Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 50, Span-Ø D1: 20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302052 20
GTIN	2050001653239
Artikelklasse	33W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Rondloop  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

#### Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

#### Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

### Technische beschrijving

Ø D <sub>2</sub>	42 mm
L <sub>2</sub>	42 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	61,5 mm
Afkoppellengte A-maat	80,5 mm
Schroefdraad M	M16×1

Geschikte reduceerhuls	302160; 302165; 302155; 302150
Gewicht	3,3 kg
Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Buiten-Ø D	49,5 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 12 mm	302160 12
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 14 mm	302160 14
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 14 mm	302155 14
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm	302155 4
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 4 mm	302160 4
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 10 mm	302160 10
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 16 mm	302160 16
	308830 50

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50

Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302160 6
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 5 mm	302160 5
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302155 6
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302160 8
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm	302155 5
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 3 mm	302160 3
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm	302155 3
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 16 mm	302155 16
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 10 mm	302155 10
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 12 mm	302155 12
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302155 8