



Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 50, Span-Ø D1: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302052 25
GTIN	2050001653246
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	25 mm
L ₂	48 mm
Ø D ₂	55 mm
Nuttige lengte L ₁	81 mm
Gewicht	3,8 kg

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Schroefdraad M	M16×1
Buiten-Ø D	63 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantreibout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantreibout vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantreiboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Spansleutel voor aantreibouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantreiboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Spansleutel voor aantreibouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50