

Garant**Krimhouder met koelkanaalboringen, SK 40 ultrakort, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302230 10
GTIN	4045197467652
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Ultrakorte uitvoering, voor meer stabiliteit en trillingsstijfheid.

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

Daardoor betere gereedschapsstandtijden en oppervlaktekwaliteit. Zonder lengteverstellingsschroef.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Opmerking:

Geen lengte-instelling mogelijk.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	65 mm
-----------------------	-------

Span-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	26 mm
Buiten-Ø D	33 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Opname	SK 40 ultrakort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
	308801 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40

354225 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm

354235 9,1-12

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 32/10 mm

302414 32/10

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/10 mm

302415 20/10

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm

302416 32/10

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308615 40

Koeleenheid Type CU1

354215 CU1

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12