



## HPH-spanhouder, SK 40, Span-Ø D1: 8 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302190 8
GTIN	2050001671219
Artikelklasse	33W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie. Met Balluff-chip-boring. Geschikt voor MMS.

Hydrodehn-spanhouder, uitvoering **HPH** (High Performance Holder).

#### Voordeel:

- **Zeer hoge draaimomenten kunnen worden overgebracht, daardoor proceszekerheid.**
- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.**

#### Toepassing:

- **Met name in de zware verspaning bij het frezen.**
- **Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.**

#### Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806.

AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Verspaningsstrategie: HPC

Afkoppellengte A-maat: 75 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

L<sub>1</sub>: 56 mm

### Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	75 mm
-----------------------	-------

L <sub>1</sub>	56 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40

Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 SK	308820 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 SK	308812 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40 SK	308810 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 SK	308830 40