

Garant
Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/2mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273755 25/2 |
| GTIN | 4045197484802 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving
Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij t_{max} ($5 \times \text{steekbreedte}$) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Functiebreedte L_4 | 26,5 mm |
| Insteekdiepte t_{max} | 10 mm |
| Steekbreedte w | 2 mm |
| Koplengte L_1 | 33 mm |
| Bout | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Totale lengte L | 150 mm |
| Schachtbreedte b | 25 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | nee |
| axiaal insteken mogelijk | ja |

| | |
|-------------|-----------------|
| Producttype | Klemdraaihouder |
|-------------|-----------------|

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25 | 674248 TX25 |
|--|-------------|

| | |
|---|-----------|
| 8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm | 659874 50 |
|---|-----------|

| | |
|--------------------|----------|
| Klemschroef Type 6 | 279815 6 |
|--------------------|----------|

| | |
|--|-------------|
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm | 659906 1600 |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm | 659957 1600 |
|--|-------------|