

Garant**Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273756 20/3
GTIN	4045197485052
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij t_{\max} ($5 \times$ steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Insteekdiepte t_{\max}	15 mm
Koplengte L_1	34 mm
Steekbreedte w	3 mm
Functiebreedte L_4	21,5 mm
Totale lengte L	125 mm
Schachtbreedte b	20 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype	Klemdraaihouder
-------------	-----------------

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
--	-------------

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
---	-----------

Klemschroef Type 6	279815 6
--------------------	----------

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
--	-------------

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600
--	-------------