

Garant**Steekdraaihouder, links, Schacht- / steekbreedte w: 12/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273751 12/3
GTIN	4045197484680
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

Bout	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Insteekdiepte t_{\max}	9 mm
Koplengte L_1	30 mm
Steekbreedte w	3 mm
Functiebreedte L_4	12 mm
Totale lengte L	150 mm
Schachtbreedte b	12 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Klemschroef Type 4	279815 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500