



Krimphouder, SK 40 kort, Span-Ø D1: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302251 16
GTIN	2050001689603
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- Hittebestendig staal.
- Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Glasparelgestraald.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Ø D ₂	27 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Opname	SK 40 kort

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrebout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
AantreboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
	302410 25/16

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
 Ø d / Ø D1 25/16 mm

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen
 DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø
 d / Ø D1 32/16 mm

302412 32/16

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en
 passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308801 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-
 schacht 40

354225 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor
 conus 40

308625 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
 Ø d / Ø D1 25/16 mm

302416 25/16

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt
 voor conus 40

308802 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
 Ø d / Ø D1 32/16 mm

302410 32/16

Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø
 d / Ø D1 25/16 mm

302412 25/16

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Koeleenheid Type CU1

354215 CU1

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor
 conus 40

308630 40

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor
 conusmaat 40

308830 40