

Garant**Krimhouder met koelkanaalboringen, SK 40 kort, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302252 12
GTIN	4045197287854
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Ø D ₂	24 mm
Span-Ø D ₁	12 mm
Buiten-Ø D	31,4 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar

Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
	308615 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40

308700 40

Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40

354225 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm

354240 12-20

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

308740 40

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm

354240 6-12

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Krimpapparaat Type SU1

354210 SU1

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm

302410 25/12

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

Krimhouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aantrekbout 45° afdicht Geschikt voor conus 40	308765 40