

Garant**Steekdraaihouder, links, Schacht- / steekbreedte w: 25/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273751 25/5
GTIN	4045197484741
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

Bout	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Koplengte L_1	38 mm
Functiebreedte L_4	26,5 mm
Insteekdiepte t_{\max}	15 mm
Steekbreedte w	5 mm
Totale lengte L	150 mm
Schachtbreedte b	25 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX30	674248 TX30
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Klemschroef Type 7	279815 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600