

Garant**Krimhouder met koelkanaalboringen, SK 40 kort, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302252 16
GTIN	4045197287878
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar

Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
	302416 32/16

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
 Ø d / Ø D1 32/16 mm

Krimpapparaat Type SU1 354210 SU1

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor
 conus 40 308630 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt
 voor conus 40 308806 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 308795 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 308790 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 308765 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
 Ø d / Ø D1 25/16 mm 302416 25/16

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 308620 40

Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-
 schacht 40 354225 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 308635 40

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor
 conusmaat 40 308830 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 308785 40

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen
 DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 308820 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor
 conus 40 308625 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
 Ø d / Ø D1 32/16 mm 302410 32/16

Koeleenheid Type CU1 354215 CU1

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 308760 40

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40 308640 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor
 conus 40 308740 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 308650 40

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm 354240 12-20

302410 25/16

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
Ø d / Ø D1 25/16 mm
