



Krimphouder, SK 40 kort, Span-Ø D1: 5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302251 5
GTIN	2050001689542
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- Hittebestendig staal.
- Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Glasparelgestraald.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D ₁	5 mm
Ø D ₂	15 mm
Buiten-Ø D	22 mm
Opname	SK 40 kort

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/5 mm	302410 20/5
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
	308740 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
--	------------

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40

308700 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308625 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/5 mm

302410 16/5

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Koeleenheid Type CU1

354215 CU1

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Krimpapparaat Type SU1

354210 SU1

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40
