

Garant**Krimhouder, SK 40 kort, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302235 8
GTIN	4045197288301
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,
krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 –
354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	8 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Ø D ₂	21 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
	308820 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef \varnothing d / \varnothing D1 25/8 mm	302412 25/8
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef \varnothing d / \varnothing D1 25/8 mm	302410 25/8
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Koeladapter kort 4,5° Voor span- \varnothing 6-9 mm	354235 6-9
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef \varnothing d / \varnothing D1 20/8 mm	302416 20/8
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef \varnothing d / \varnothing D1 20/8 mm	302410 20/8
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span- \varnothing 6-12 mm	354240 6-12
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping \varnothing d / \varnothing D1 20/8 mm	302415 20/8

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40