

**Garant****Steekdraaihouder, links, Schacht- / steekbreedte w: 32/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273751 32/3
GTIN	4045197531544
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Technische beschrijving**

Functiebreedte $L_4$	26,5 mm
Steekbreedte w	3 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Koplengte $L_1$	33 mm
Insteekdiepte $t_{\max}$	9 mm
Totale lengte L	170 mm
Schachtbreedte b	32 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijermetschaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Klemschroef Type 6	279815 6
Momentschroevendraaijermetschaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600