

Garant
Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 16/3mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273755 16/3
GTIN	4045197484864
Artikelklasse	21W

Omschrijving
Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij t_{max} ($5 \times \text{steekbreedte}$) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	3 mm
Functiebreedte L_4	16 mm
Bout	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Insteekdiepte t_{max}	15 mm
Koplengte L_1	31 mm
Totale lengte L	100 mm
Schachtbreedte b	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25

674248 TX25

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale
lengte 50 mm

659874 50

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm

659906 1600

Klemschroef Type 5

279815 5

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600