

**Garant****Steekdraaihouder, rechts, Schacht- / steekbreedte w: 32/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273750 32/4
GTIN	4045197531513
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Technische beschrijving**

Koplengte $L_1$	37 mm
Steekbreedte w	4 mm
Insteekdiepte $t_{\max}$	12 mm
Functiebreedte $L_4$	26,5 mm
Bout	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Totale lengte L	170 mm
Schachtbreedte b	32 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX30	674248 TX30
Klemschroef Type 7	279815 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600