

Garant**Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 32/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273755 32/5
GTIN	4045197531605
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij t_{max} ($5 \times \text{steekbreedte}$) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Bout	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Insteekdiepte t_{max}	25 mm
Koplengte L_1	43 mm
Steekbreedte w	5 mm
Functiebreedte L_4	26,5 mm
Totale lengte L	170 mm
Schachtbreedte b	32 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm

659906 1600

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale
lengte 50 mm

659874 50

Klemschroef Type 7

279815 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX30

674248 TX30

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600