

**Garant**
**Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/3mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273755 20/3
GTIN	4045197484871
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Opmerking:**

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times \text{steekbreedte}$ ) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technische beschrijving**

Functiebreedte $L_4$	21,5 mm
Koplengte $L_1$	34 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Steekbreedte w	3 mm
Insteekdiepte $t_{\text{max}}$	15 mm
Totale lengte L	125 mm
Schachtbreedte b	20 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype

Klemdraaihouder

**Accessoires**8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale  
lengte 50 mm

659874 50

Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor  
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm

659906 1600

Klemschroef Type 6

279815 6

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25

674248 TX25

Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600