

**Garant****Krimhouder, SK 40 kort, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302235 12
GTIN	4045197288325
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Buiten-Ø D	31,4 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
	308630 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12

Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht  
Geschikt voor conus 40

---

308700 40