

**Garant**
**Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 12/2mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273755 12/2
GTIN	4045197484772
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Opmerking:**

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij  $t_{\max}$  ( $5 \times \text{steekbreedte}$ ) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technische beschrijving**

Functiebreedte $L_4$	12 mm
Koplengte $L_1$	30 mm
Steekbreedte w	2 mm
Bout	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Insteekdiepte $t_{\max}$	10 mm
Totale lengte L	150 mm
Schachtbreedte b	12 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype

Klemdraaihouder

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Klemschroef Type 4

279815 4

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500