


## PRYOR

Verwisselbare slagcijfers en slagletters, normaal schrift set 0 – 9 en A – Z,  
Letterhoogte: 4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085480 4
GTIN	5022044020306
Artikelklasse	08W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zeer nauwkeurig stempelgereedschap voor snel en rationeel markeren met **meerdere letters en cijfers tegelijk**.

#### Toepassing:

Voor het signeren van materialen (bijv. typeplaatjes, gereedschap, machineonderdelen etc.) tot een **hardheid van 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Levering:

100 stempeltekens  
12 afstandhouders (letterhoogte 5 mm: 6 stuks)  
1 pincet  
1 sleutel voor binnenzeskantbouten  
1 houder  
in kunststof doos.

#### Reservedeel:

Losse tekens kunnen worden besteld onder nr. 085481 met opgave van gewenste letterhoogte/teken (bijvoorbeeld nr. 085481 maat 3/E).

### Technische beschrijving

Aantal te plaatsen stempeltekens	9
Breedte stempeltekens	4 mm
Hoogte stempeltekens	8 mm
Lengte stempeltekens	19,05 mm
Letterhoogte	4 mm
Lengte stempelhouder	39 mm
Producttype	Handslagstempel

## Accessoires

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/N mm	085481 4/N
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4// mm	085481 4//
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/8 mm	085481 4/8
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4LEER mm	085481 4LEER
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/0 mm	085481 4/0
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/B mm	085481 4/B
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/9 mm	085481 4/9
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/5 mm	085481 4/5
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/M mm	085481 4/M
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/- mm	085481 4/-
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/E mm	085481 4/E

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/H mm	085481 4/H
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/P mm	085481 4/P
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/. mm	085481 4/.
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/7 mm	085481 4/7
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/, mm	085481 4/,
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/S mm	085481 4/S
Houder voor stalen tekens, los, voor assortiment nr. 085480 Geschikt voor tekenhoogte 4-5 mm	085482 4-5
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/Q mm	085481 4/Q
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/C mm	085481 4/C
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/W mm	085481 4/W
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/1 mm	085481 4/1
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/L mm	085481 4/L
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/4 mm	085481 4/4
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/D mm	085481 4/D
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/Z mm	085481 4/Z
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/3 mm	085481 4/3
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 4/U mm	085481 4/U
	085481 4/O

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/O mm

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/I mm

085481 4/I

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/6 mm

085481 4/6

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/J mm

085481 4/J

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/G mm

085481 4/G

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/K mm

085481 4/K

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/X mm

085481 4/X

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/R mm

085481 4/R

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/+ mm

085481 4/+

Stalen tekens, verwisselbaarCijferassortiment 0 – 9  
Letterhoogte 4 mm

085483 4

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/T mm

085481 4/T

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/Y mm

085481 4/Y

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/2 mm

085481 4/2

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/F mm

085481 4/F

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/V mm

085481 4/V

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480  
Letterhoogte / teken 4/A mm

085481 4/A