



Krimphouder, SK 40 kort, Span-Ø D1: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302251 10
GTIN	2050001689573
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- Hittebestendig staal.
- Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Glasparelgestraald.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	SK 40 kort

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen $\varnothing d / \varnothing D1$ 32/10 mm	302414 32/10
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef $\varnothing d / \varnothing D1$ 32/10 mm	302412 32/10
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef $\varnothing d / \varnothing D1$ 25/10 mm	302412 25/10
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef $\varnothing d / \varnothing D1$ 25/10 mm	302416 25/10
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span- \varnothing 6-12 mm	354240 6-12
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40

308600 40