

Garant**Steekdraaihouder, rechts, Schacht- / steekbreedte w: 16/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273750 16/3
GTIN	4045197484499
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

Insteekdiepte t_{\max}	9 mm
Steekbreedte w	3 mm
Koplengte L_1	30 mm
Bout	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Functiebreedte L_4	16 mm
Totale lengte L	100 mm
Schachtbreedte b	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Klemschroef Type 5	279815 5
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijermetschaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaijermetschaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600