



Krimhouder, SK 40 kort, Span-Ø D1: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302251 12
GTIN	2050001689580
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Glasparelgestraald.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	24 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Krimpparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
	302412 25/12

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm

Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40 308600 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40 308801 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40 308700 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 308630 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 308760 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 308740 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 308620 40

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40 354225 40

Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/12 mm 302415 20/12

Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm 354240 12-20

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 308790 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 308795 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 308830 40

Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm 354235 9,1-12

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm 302416 32/12

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 308765 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 308635 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 308625 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 308660 40

Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm 354236 9,1-12

Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm 354240 6-12

302410 25/12

Krimhouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
Ø d / Ø D1 25/12 mm

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40