

Garant**Steekdraaihouder, rechts, Schacht- / steekbreedte w: 32/5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273750 32/5 |
| GTIN | 4045197531520 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Steekbreedte w | 5 mm |
| Functiebreedte L_4 | 26,5 mm |
| Koplengte L_1 | 38 mm |
| Insteekdiepte t_{\max} | 15 mm |
| Bout | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Totale lengte L | 170 mm |
| Schachtbreedte b | 32 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | nee |
| axiaal insteken mogelijk | ja |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX30 | 674248 TX30 |
| Klemschroef Type 7 | 279815 7 |
| 8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm | 659874 50 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm | 659957 1600 |