

**Garant****Krimphouder met koelkanaalboringen, SK 40 A = 120, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302257 6
GTIN	4045197467706
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Buiten-Ø D	26,7 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar

Opname	SK 40 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40