

**Garant**
**Krimphouder, SK 40 A = 160, Span-Ø D1: 10mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 302258 10     |
| GTIN          | 4045197288028 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Ø D <sub>2</sub>      | 24 mm         |
| Afkoppellengte A-maat | 160 mm        |
| Span-Ø D <sub>1</sub> | 10 mm         |
| Buiten-Ø D            | 32 mm         |
| Opname                | SK 40 A = 160 |
| Opnamenorm            | ISO 7388-1    |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm                               | ADB                               |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 μm                            |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Verspaningsstrategie               | HPC                               |
| Producttype                        | Krimphouder                       |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40             | 308801 40    |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40  | 308660 40    |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm                     | 302412 25/10 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40  | 308620 40    |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40                              | 308630 40    |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308760 40    |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40    |
| AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M   | 308670 40M   |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40  | 308650 40    |
| Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm   | 354240 6-12  |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm                   | 302410 25/10 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308785 40    |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308790 40    |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40   | 308600 40    |
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40   | 308640 40    |
| Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40                            | 308830 40    |

|  |               |
|--|---------------|
| Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm   | 354235 9,1-12 |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40                                    | 308625 40     |
| Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40  | 354225 40     |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40  | 308740 40     |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm                         | 302416 25/10  |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm                         | 302416 32/10  |
| Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40                                  | 308806 40     |
| Koeleenheid Type CU1   | 354215 CU1    |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40                                     | 308615 40     |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308795 40     |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40  | 308605 40     |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm                            | 302412 32/10  |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308765 40     |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302414 32/10  |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40  | 308635 40     |
| Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm   | 354236 9,1-12 |
| Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/10 mm                                | 302415 20/10  |
| Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40                                  | 308802 40     |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40  | 308610 40     |
| Krimpapparaat Type SU1   | 354210 SU1    |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm                         | 302410 32/10  |

Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht  
Geschikt voor conus 40

---

308700 40