

**Garant****'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5×D, rechts, Ø DC: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268463 10
GTIN	4045197468499
Artikelklasse	21X

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met inwendige koeling.  
Cilinderschacht.

**Toepassing:**

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

**Opmerking:**

- Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.
- Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 31
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Nominale Ø D	10 mm
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,22 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	15 mm
Totale lengte L	90 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 31	269028 31
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500