

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, links, Ø DC: 11mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268468 11
GTIN	4045197470225
Artikelklasse	21X

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Cilinderschacht **met kraag**.**Toepassing:**

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**
 - **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**
- Draai- en boorgereedschap **in langspanend bouwstaal en langspanende roestvrije staalsoorten alleen tot 1,5×D gebruiken.**

Technische beschrijving

Boring-Ø tolerantie D	0/+0,27 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 32
Nominale Ø D	11 mm
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Schacht-Ø D _s	16 mm
Schachtlengte L _s	45 mm
Nuttige lengte L ₁	24,75 mm
Ø d ₂	20 mm

Afkoppellengte L _A	32 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 32	269028 32
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500