

Garant
'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, rechts, Ø DC: 10mm


Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268467 10 |
| GTIN | 4045197470133 |
| Artikelklasse | 21X |

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Cilinderschacht **met kraag**.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

· **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**

· **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Draai- en boorgereedschap in langspanend bouwstaal en langspanende roestvrije staalsoorten alleen tot 1,5×D gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Wisselplaatschroevenset | 269028 31 |
| Wisselplaat nr. 268472 – 268496 | WCHX 05T1.. |
| Boring-Ø tolerantie D | 0/+0,22 mm |
| Nominale Ø D | 10 mm |
| Schacht-Ø D _s | 12 mm |
| Schachtlengte L _s | 42 mm |
| Nuttige lengte L ₁ | 22,5 mm |
| Ø d ₂ | 16 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Afkoppellengte L _A | 28 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8 | 674248 TX8 |
| Wisselplaatschroevenset Type 31 | 269028 31 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |