

**Garant****CCGT 060204L, Soort: CU3515**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 237696 CU3515 |
| GTIN          | 4045197817938 |
| Artikelklasse | 21F           |

## Omschrijving

### Uitvoering:

Geslepen wisselplaten voor **gecontroleerde spaanbreuk** bij verfijnde boorwerkzaamheden met een geringe overmaat. Universeel voor een breed toepassingsgebied.

Soort: CU3515

Spaanbreker: US

Voeding f: 0,05 - 0,2 mm/omw,

## Technische beschrijving

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Voeding f            | 0,05 - 0,2 mm/omw,                    |
| Soort                | CU3515                                |
| Spaanbreker          | US                                    |
| Snijmateriaal        | Cermet                                |
| Coating              | ongecoat                              |
| ISO-code wisselplaat | CCGT 060204L                          |
| Producttype          | Wisselplaat voor het precisiekotteren |

