

Garant**CCGT 09T304L, Soort: HB3010**

Bestelgegevens

Bestelnummer	237698 HB3010
GTIN	4045197817969
Artikelklasse	21F

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen wisselplaten voor **gecontroleerde spaanbreuk** bij verfijnde boorwerkzaamheden met een geringe overmaat. Speciaal voor geharde staalsoorten, ook voor RVS.

Soort: HB3010

Spaanbreker: SS

Voeding f: 0,05 - 0,2 mm/omw,

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Soort	HB3010
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T304L
Producttype	Wisselplaat voor het precisiekotteren

