

**DCMW 070208, BUX220, Snijkantuitvoering: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265764 M
GTIN	4045197818096
Artikelklasse	22I

Omschrijving**Uitvoering:**

- Wegwerkuitvoering.
- Met één snijkant.

Opmerking:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.

Soort: BUX220

Snijkantuitvoering: M

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Snijkantuitvoering	M
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,

Soort	BUX220
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 200 m/min
Snijdiepte a_p	0,1 - 0,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	DCMW 070208
Aantal wisselingen/snikanten	1
Productnaamattribuut	BUX220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien