

**VBMW 110304, BUX220, Snijkantuitvoering: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265774 M
GTIN	4045197818140
Artikelklasse	22I

Omschrijving**Uitvoering:**

- Wegwerkuitvoering.
- Met één snijkant.

Opmerking:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.

Soort: BUX220

Snijkantuitvoering: M

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 200 m/min
Snijdiepte a_p	0,1 - 0,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,

Snedeccondities	continu
Snijkantuitvoering	M
Soort	BUX220
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	VBMW 110304
Aantal wisselingen/snijanten	1
Productnaamattribuut	BUX220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien