

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5×D, rechts, Ø DC: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268463 15
GTIN	4045197470034
Artikelklasse	21X

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:

- Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.
- Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).

Technische beschrijving

Boring-Ø tolerantie D	0/+0,27 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 33
Schacht-Ø D _s	20 mm
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Nominale Ø D	15 mm
Nuttige lengte L ₁	22,5 mm
Totale lengte L	125 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 33	269028 33
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500