

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, links, Ø DC: 18mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268468 18
GTIN	4045197470249
Artikelklasse	21X

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Cilinderschacht **met kraag**.**Toepassing:**

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Opmerking:· **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**· **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).****Draai- en boorgereedschap in langspanend bouwstaal en langspanende roestvrije staalsoorten alleen tot 1,5×D gebruiken.**

Technische beschrijving

Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Nominale Ø D	18 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,33 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 34
Schachtlengte L _s	56 mm
Nuttige lengte L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Afkoppellengte L _A	53 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 34	269028 34
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500