

Garant**Krimhouder, SK 40 A = 120, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302256 10
GTIN	4045197287939
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	10 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D ₂	24 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	SK 40 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantreboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
	302412 25/10

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø
d / Ø D1 25/10 mm

Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm 354235 9,1-12

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 308660 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor
conus 40 308625 40

Krimpapparaat Type SU1 354210 SU1

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40 308640 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 308610 40

Koeleenheid Type CU1 354215 CU1

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt
voor conus 40 308806 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en
passingafgedicht Geschikt voor conus 40 308801 40

Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40 308600 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 308765 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 308635 40

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef
Ø d / Ø D1 32/10 mm 302410 32/10

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 308620 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor
conus 40 308630 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt
voor conus 40 308802 40

Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M 308670 40M

Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm 354240 6-12

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor
conus 40 308740 40

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40 308785 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht
Geschikt voor conus 40 308700 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor
conusmaat 40 308830 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40